Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3244.810 Ventilador com filtro Blue e+

Estado: 22/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SK 3244.810 - Ventilador com filtro Blue e+ EMC

Unidade de ventilação completa com blindagem EMC para montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar entre 20 e 900 m³/h







Recursos

Cód. Ref.	SK 3244.810	
Modelo	montagem lateral EMC	
Descrição do produto	Os ventiladores com filtro EMC oferecem alto efeito de blindagem atendem aos requisitos do nível 2 da norma EN 61587-3.	
Vantagens	Facilidade na troca do filtro pelo novo mecanismo de abertura da grade Montagem mais rápida no armário pelos ganchos otimizados Pela maior resistência à pressão, a tecnologia diagonal de ventiladores assegura uma ventilação mais uniforme e constante do armário Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta	
Material	Plástico	
Cor	RAL 7035	
Escopo de fornecimento	Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante EMC	
Ventilador	Diagonal, 1~ motor do capacitor	
Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética)	Com 50 Hz: 700 m³/h Com 60 Hz: 770 m³/h	

© Rittal 2025

Recursos

Vazão de ar com o respectivo filtro de saída incluindo filtro de fibra sintética	Com 50 Hz: 537 m³/h Com 60 Hz: 587 m³/h	
Tensão nominal de serviço	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz	
Potência nominal Pel	Com 50 Hz: 120,7 W Com 60 Hz: 166,1 W	
Corrente nominal máx.	Com 50 Hz: 1,06 A Com 60 Hz: 1,47 A	
Dimensões	Largura: 323 mm Altura: 323 mm Profundidade: 156 mm	
Profundidade de montagem	136 mm	
Recorte para montagem	Largura do recorte: 292 mm Altura do recorte: 292 mm	
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 54 com filtro de fibra sintética IP 56 com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água	
Grau de proteção NEMA	Tipo 12 com filtro de fibra sintética Tipo 3, 3R, 4, 4X com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água	
Fusível de proteção prévia	Disjuntor/fusível: 6 A	
Nota	Para melhorar a eficiência energética e prolongar a vida útil dos equipamentos, recomendamos a aplicação de reguladores ou indicadores de temperatura.	
Faixa de temperatura de serviço	-30 °C55 °C	
Faixa de temperatura de armazenagem	-30 °C70 °C	
Nível de ruído	Com 50 Hz: 64 dB(A) Com 60 Hz: 66 dB(A)	
Emb.	1 unid.	
Peso líquido	3.84	
Número da tarifa alfandegária	84145915	
EAN	4028177997851	

© Rittal 2025 3

Recursos

ETIM 9	EC000320	
ETIM 8	EC000320	
ECLASS 8.0	27180716	

Aprovações

Aprovações	CSA
	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025