

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3304.100

Condicionadores de ar para montagem lateral

Estado: 1/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3304.100 - Condicionadores de ar para montagem lateral com controlador básico

Condicionadores de ar para montagem lateral, das classes de potência de 500 W a 4000 W, com controlador básico integrado em série, acabamento RiNano no condensador e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.

Recursos

| | |
|---|--|
| Cód. Ref. | SK 3304.100 |
| Material | Chapa de aço |
| Escopo de fornecimento | Cabos pré-instalados, pronto para instalação Gabarito de furação Material de fixação |
| Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511 | Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 1.000 W Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 1.060 W Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 790 W Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 840 W |
| Tensão nominal de serviço | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Corrente nominal máx. | Com 50 Hz: 5,4 A Com 60 Hz: 5 A |
| Corrente de partida (máx.) | Com 50 Hz: 12 A Com 60 Hz: 14 A |
| Vazão de ar (circulação livre) | Circuito externo: 900 m ³ /h Circuito interno: 600 m ³ /h |
| Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,2 |
| Modelo | montagem lateral |
| Dimensões | Largura: 400 mm Altura: 950 mm Profundidade: 260 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | Circuito externo: IP 34 Circuito interno: IP 54 |

Recursos

| | |
|---------------------------------|--|
| Gás/agente refrigerante | Gás refrigerante: R134a Quantidade: 0,325 kg |
| Regulagem da temperatura | Controlador básico (regulado de fábrica em +35 °C) |
| Faixa de temperatura de serviço | 20 °C...55 °C |
| Faixa de regulagem | 30 °C...55 °C |
| Potência nominal Pel | Potência nominal L35 L35/50 Hz: 825 W Potência nominal L35 L35/60 Hz: 775 W Potência nominal L35 L50/50 Hz: 875 W Potência nominal L35 L50/60 Hz: 835 W |
| Fusível de proteção prévia | Disjuntor/fusível: 10 A |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 35 kg |
| Peso bruto | 38 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 84158200 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |