

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3418.040

## Bases para fusíveis

Estado: 13/05/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3418.040 - Bases para fusíveis

3 polos, para 60 mm de distância entre os centros das barras.

## Recursos

Cód. Ref.	SV 3418.040
Modelo	Easy Connect
Material	Base para fusíveis: poliéster termoplástico (PBT) reforçado com fibra de vidro Proteção contra contatos acidentais: poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 Proteção contra contatos acidentais: poliamida
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Elemento pré-montado, pronto para instalação, incluindo cobertura de proteção contra contatos acidentais e bornes de conexão externos
Nota	No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	60 mm
Tipo de ligação (elétrica)	Borne para quadro
Fusíveis	D 02-E 18 (bucha de ajuste)
Tensão nominal de isolamento $U_i$	690 V
Corrente nominal máx.	63 A
Tensão nominal de serviço	400 V (DC) 400 V, 3~
Nota	Para a aplicação de fusíveis segundo a norma DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Dimensões	Largura: 41 mm Altura: 251 mm
Conexão de condutores cilíndricos	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>

## Recursos

Adequado para barras	Altura: 5, 10 mm
Qtd. de polos	3 polos
Tensão nominal de serviço (L1 + L2)	400 V (DC)
Tensão nominal de serviço (L1 + L3)	400 V (DC)
Diâmetro dos condutores cilíndricos	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Emb.	5 unid.
Peso líquido	1,5 kg
Peso bruto	1,66 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	0,066
Número da tarifa alfandegária	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Descrição do produto	SV BASE P/FUSIVEIS D-SWITCH EASY CONNECT

## Aprovações

Aprovações	ABS DNV Lloyds Register
Explicações	Declaration of conformity