Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






SV 3431.030

Seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 000

Estado: 9/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SV 3431.030 - Seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 000







Recursos

Cód. Ref.	SV 3431.030
Material	Poliamida reforçada com fibra de vidro Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 Guias de contato: cobre banhado a prata
Cor	Chassi: RAL 7035 Tampa: RAL 7001
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	60 mm
Saída dos condutores	Embaixo
Tipo de ligação (elétrica)	Borne para quadro
Corrente nominal de serviço máxima	100 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Para tamanho NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis)

© Rittal 2025

Recursos

Largura: 53 mm Altura: 213 mm
2,5 - 50 mm ²
Altura: 5, 10 mm
3 polos
2,5 - 50 mm²
1 unid.
0.599
0.62
0.15
85369095
4028177628731
EC000249
EC001040
27371401

Aprovações

Aprovações	CQC-CCC
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3