Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 3450.505 Borne de conexão de condutores

Estado: 4/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SV 3450.505 - Borne de conexão de condutores Encaixe

Para conexão de condutores cilíndricos.

Recursos

Cód. Ref.	SV 3450.505
Vantagens	Dispensa manutenção Montagem rápida por encaixe Caixa de bornes com campos de marcação Conexão universal de condutores
Aplicações	Para utilização como derivação de barras para condutores L, N ou PE em instalações de distribuição elétrica e controle e como borne de conexão de condutores em painéis contadores. Para montagem em barras E-Cu ou CUPONAL
Funcionamento	Borne totalmente isolado para conexão de condutores sem necessidade de usar ferramenta Um pino de destravamento integrado solta o condutor
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7042
Test specification	IEC 60 999-1 IEC 60 947-7-1/-2
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos e com terminal	0,5 - 4 mm²
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos sem terminal	0,5 - 4 mm²
Conexão de condutores cilíndricos flexíveis	0,5 - 4 mm²
Conexão de condutores cilíndricos sólidos	0,5 - 6 mm²
Para barras com espessura	5 mm

© Rittal 2025

Recursos

Peso líquido	0.14
Peso bruto	0.151
PCF/emb (cadle to gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	85369010
EAN	4028177813960
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

Aprovações

Aprovações	ABS
	Lloyds Register of Shipping UR + C-UR (recognized)
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025 3