

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3459.500

Borne de conexão de condutores

Estado: 10/01/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3459.500 - Borne de conexão de condutores

Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.

Recursos

Cód. Ref.	SV 3459.500
Descrição do produto	Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizada e passivada
Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)	22,5 x 20 mm
Nota	No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
Conexão de condutores cilíndricos	70 - 185 mm ²
Para barras com espessura	10 mm
Emb.	15 unid.
Peso líquido	1.815
Peso bruto	2.02
PCF/emb (cadle to gate)	7,8 kg CO ₂ eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	85369010
EAN	4028177042780
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

Aprovações

Aprovações	UR + C-UR (recognized)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK