

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3488.340

# Condicionador de ar Blue e+ Outdoor

Estado: 6/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3488.340 - Condicionador de ar Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Condicionadores de ar Blue e+ Outdoor com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 1500 W a 5000 W. Seu alto grau de proteção IP56 / UL tipo 12/3R/4 e faixa de temperatura entre -30 °C e 60 °C oferecem proteção perfeita em ambientes desafiadores. O condicionador de ar pode ser instalado, por exemplo, em soluções de projetos Toptec, de três formas: montagem externa, interna parcial e interna total.



## Recursos

Cód. Ref.	SK 3488.340
Modelo	montagem lateral Outdoor
Descrição do produto	Pela capacidade de funcionar com diferentes voltagens, o condicionador de ar Blue e+ Outdoor com elevada eficiência energética para montagem lateral pode ser utilizado no mundo inteiro, além de ser adequado para soluções de projetos Toptec.
Vantagens	Economia energética média de 75% graças aos componentes com regulagem de rotações e tecnologia de heat pipe Vida útil mais longa de todos os componentes do armário e dos condicionadores de ar pela refrigeração que protege os componentes Manuseio intuitivo com display de toque e interfaces inteligentes
Alteração do produto	Desde o início de 2024, a cobertura da caixa de conexão para proteger a ligação elétrica do condicionador de ar não está mais inclusa no fornecimento. A cobertura 3355.200 e 3355.210 pode ser pedida opcionalmente como acessório.
Material	Alumínio AlMg3

# Recursos

Superfície	Pintura eletrostática a pó Poliéster puro resistente a raios UV
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável) Quadro de montagem para fixação universal em caixas para exteriores para montagem externa, interna parcial e interna total Inclui material de fixação
Opcionais	Para fazer o monitoramento remoto e a integração de condicionadores de ar e Chillers da geração Blue e+, utilize a interface IoT com o código de referência 3124.300. Aumento da disponibilidade das máquinas e a segurança dos processos por meio do monitoramento remoto dos dados dos equipamentos, status e mensagens do sistema.
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511	Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 3,7 kW Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 3,7 kW Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 2,66 kW Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 2,66 kW
Tensão nominal de serviço	380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Nota	Com o download do software é firmado um acordo entre a parte contratante e a Rittal relativo ao uso gratuito do software segundo os termos e condições da licença.
Nota sobre o código de referência	Tolerância: 380 V -10% (342 V) e 480 V +5% (509 V)
Potência nominal	1,57 kW
Potência nominal Pel	Potência nominal L35 L35/50 Hz: 1,65 kW Potência nominal L35 L35/60 Hz: 1,65 kW Potência nominal L35 L50/50 Hz: 1,57 kW Potência nominal L35 L50/60 Hz: 1,57 kW
Regulagem da temperatura	Controlador e+ (regulado de fábrica em +35 °C)
Dimensões	Largura: 465 mm Altura: 1.640 mm Profundidade: 360 mm

# Recursos

Dimensões do equipamento incluindo quadro de vedação e tampa design	Largura: 517 mm Altura: 1.692 mm Profundidade: 360 mm
Tipo de montagem	Montagem universal (externa, interna parcial e interna total)
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	com quadro de montagem: circuito interno IP56 sem quadro de montagem: circuito interno IP54
Protection category NEMA	com quadro de montagem: UL tipo 12/3R/4 sem quadro de montagem: UL tipo 12/3R
Vazão de ar (circulação livre)	Circuito externo: 2.300 m <sup>3</sup> /h Circuito interno: 2.300 m <sup>3</sup> /h
Gás/agente refrigerante	Gás refrigerante: R-1234yf Quantidade: 1,76 kg Refrigerant quantity in compression system: 1,04 kg Refrigerant quantity in heat pipe system: 0,72 kg Global Warming Potential (GWP): 0,5 Equivalente a CO2 (CO2e): 0 t
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35	Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,24 Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,24
Adequado para	Tipo de caixa: Toptec Largura: ≥ 800 mm Altura: ≥ 1.800 mm
Adequado para o item com o código de referência	9782.828 9783.888
Faixa de regulagem	20 °C...50 °C
Faixa de temperatura de serviço	-30 °C...60 °C
Faixa de temperatura de serviço do circuito de refrigeração (ativo)	3 °C...60 °C
Faixa de temperatura de serviço do heat pipe	-30 °C...45 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-40 °C...70 °C
Pressão permitida para operação (p máx.)	2,4

## Recursos

Nível de ruído	71 dB(A)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	84,787 kg
Peso bruto	89,25 kg
PCF/emb (cadle to gate)	435,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	84158200
ECLASS 8.0	27180704
Descrição do produto	SK Condicionador de ar Blue e+ Outdoor, montagem lateral, 3,7 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, alumínio, LAP: 465 x 1640 x 360 mm

## Aprovações

Explicações	Declaration of conformity Declaration of conformity - F-gas regulation
-------------	---------------------------------------------------------------------------