

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.456

Máquina de crimpagem RC

Estado: 10/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.456 - Máquina de crimpagem RC

Máquina de crimpagem eletropneumática com cinco magazines para o processamento de terminais isolados com diferentes diâmetros em rolo.



Recursos

Cód. Ref.	AS 4050.456
Modelo	Display touch screen Seleção do diâmetro dos condutores no touch screen Suporte para, no máximo, 23.000 terminais
Descrição do produto	
Vantagens	Manuseio simples e fácil Mais segurança e rapidez no processamento de terminais isolados de cabos A troca automática das ferramentas elimina o tempo de preparo Montagem simples e rápida Sem necessidade de trocar os terminais, já que existem 5 rolos paralelos disponíveis
Dados técnicos	Área de crimpagem de 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Extensão de crimpagem de 8 e 10 mm Comprimento para inserção de 27 mm (1,06 pol.)
Nota	Crimp com forma trapezoidal padrão – outros modelos sob consulta
Dimensões	Largura: 335 mm Altura: 565 mm Profundidade: 485 mm
Conexão para ar comprimido	5,5 bar
Tensão nominal de serviço	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Recursos

Potência aparente	16 VA
Fixação	Crimp trapezoidal
Tempo de ciclo	2 s
Emb.	1 unid.
Peso líquido	24,8 kg
Peso bruto	25,4 kg
Número da tarifa alfandegária	84624900
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101
Descrição do produto	RC crimping machine, insulation stripping and crimping, for processing 5 wire end ferrules