## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AS 4050.722 Rebarbador

Estado: 19/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



#### AS 4050.722 - Rebarbador

Adequado para uso universal para rebarbar furos e arestas. Lâminas revestidas e com fio em ambos os lados para qualidade continuamente elevada no corte.

#### Recursos

Cód. Ref.	AS 4050.722	
Modelo	Fixação axial ou radial da lâmina de aço	
	Lâmina de aço com fio em ambos os lados	
	B32P PVD TiN	
Descrição do produto	Rebarbador para aplicação universal para rebarbar furos e cantos.	
Vantagens	Posicionamento ideal automático da lâmina	
	Comprimento regulável do suporte da lâmina	
	Manuseio simples e fácil	
	Facilidade para eliminar as rebarbas	
	Cabo ergonômico	
Material	Parte interna do cabo: plástico duro	
	Cabo: plástico elástico altamente flexível	
	Suporte da lâmina: aço	
	Lâmina: aço temperado com revestimento PVD de TiN (nitreto de	
	titânio)	
Cor	Cabo: vermelho e preto	
Escopo de fornecimento	Puxador	
	Suporte da lâmina	
	Inclui lâmina de aço	
Ø do cabo	28 mm	
Comprimento do cabo	110 mm	
Emb.	1 unid.	
Peso líquido	0.07	
Peso bruto	0.088	
Número da tarifa alfandegária	82055980	
EAN	4028177950436	

© Rittal 2025

### Recursos

ETIM 9	EC001509	
ETIM 8	EC001509	
ECLASS 8.0	21040803	

© Rittal 2025 3