


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.887

Fresas de rosca circulares

Estado: 27/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.887 - Fresas de rosca circulares

Fresa para fazer roscas métricas para os centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4050.887
Descrição do produto	Fresa para fazer roscas métricas para os centros de usinagem Perforex BC e Perforex Milling Terminal MT.
Dados técnicos	Diâmetro da haste de 12 mm Diâmetro de corte de 10 mm Gradiente de 1,5 mm Ângulo dos flancos de 60° Comprimento de corte de 20 mm Comprimento total de 85 mm
Para roscas	M12 - M64
Normas	Rosca ISO métrica DIN 13-1
Material trabalhável	Aço Aço inoxidável Alumínio fundido Plástico Cobre
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,124 kg
Peso bruto	0,124 kg
Número da tarifa alfandegária	82077031
ETIM 9	EC000945
ETIM 8	EC000945
ECLASS 8.0	36609211
Descrição do produto	Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm