

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.030

Alicate de crimpagem Flex

Estado: 14/01/2026 (Fonte: rittal.com.br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.030 - Alicate de crimpagem Flex para terminais de cabos

Para processar terminais de condutores sem luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 1 e terminais de condutores com luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 4.



Recursos

Cód. Ref.	AS 4054.030
Modelo	Reto
Descrição do produto	Para processar terminais de condutores sem luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 1 e terminais de condutores com luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 4.
Vantagens	Colocação do terminal pela frente ou pelo lado devido ao cabeçote giratório Requer aplicação de força mínima com condutores com diâmetro maior Qualidade constantemente alta na pressão Catraca travável Autoajustável
Material	Aço especial de alta qualidade para ferramentas
Superfície	Brunido, preto, fosco
Cor	Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
Fixação	Crimp trapezoidal
Sentido da entrada de cabos	Pela frente ou pelo lado
Dimensões	Comprimento: 180 mm
AWG	26 - 8

Recursos

Para diâmetro	0,14 - 10 mm ²
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.35
Peso bruto	0.388
Número da tarifa alfandegária	82032000
EAN	4028177955936
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811