Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4054.030 Alicate de crimpagem Flex

Estado: 26/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



AS 4054.030 - Alicate de crimpagem Flex para terminais de cabos

Para processar terminais de condutores sem luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 1 e terminais de condutores com luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 4.







Recursos

Cód. Ref.	AS 4054.030
Modelo	Reto
Descrição do produto	Para processar terminais de condutores sem luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 1 e terminais de condutores com luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 4.
Vantagens	Colocação do terminal pela frente ou pelo lado devido ao cabeçote giratório
	Requer aplicação de força mínima com condutores com diâmetro maior
	Qualidade constantemente alta na pressão
	Catraca travável
	Autoajustável
Material	Aço especial de alta qualidade para ferramentas
Superfície	Brunido, preto, fosco
Cor	Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
Fixação	Crimp trapezoidal
Sentido da entrada de cabos	Pela frente ou pelo lado
Dimensões	Comprimento: 180 mm
AWG	26 - 8

© Rittal 2025 2

Recursos

Para diâmetro	0,14 - 10 mm²
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.35
Peso bruto	0.388
Número da tarifa alfandegária	82032000
EAN	4028177955936
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811

© Rittal 2025 3