

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.120

Punção redondo com divisão

Estado: 4/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.120 - Punção redondo com divisão para aço inoxidável, com três divisões

Para fazer recortes redondos.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.120
Modelo	Com divisão tripla
Descrição do produto	Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
Escopo de fornecimento	Matriz Punção
Material trabalhável	Aço inoxidável
Espessura máxima processável de peças de aço inoxidável	2 mm
Punção com Ø	20,4 mm
Para roscas	M20
Nota	Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Parafuso tensor (Ø x C)	11,1 x 60 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø	11,1 mm 19 cm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,077 kg
Peso bruto	0,098 kg
Número da tarifa alfandegária	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Recursos

ECLASS 8.0

21049047

Descrição do produto

AS Cortante redondo PG13 para aço inox