Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3328.610

Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral

Estado: 15/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SK 3328.610 - Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral 0,3 - 4 kW

Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada. Disponíveis nas versões especiais "para montagem horizontal" e "modelo plano".



Recursos

Cód. Ref.	SK 3328.610
Modelo	montagem lateral
Vantagens	Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com potência acima de 500 W e controlador e-Comfort
Material	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Cor	RAL 9007
Escopo de fornecimento	Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável) Gabarito de furação Material de fixação Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511	Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 2,1 kW Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 2,44 kW Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 1,6 kW Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 1,85 kW
Tensão nominal de serviço	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

© Rittal 2025

2

Recursos

Fusível de proteção prévia	Disjuntor do transformador: 1825 A
Nota sobre o código de referência	Prazo de entrega sob consulta.
Pressão permitida para operação (p máx.)	28 bar
Potência nominal Pel	Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,86 kW Potência nominal L35 L35/60 Hz: 1,04 kW Potência nominal L35 L50/50 Hz: 1,02 kW Potência nominal L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Faixa de regulagem	20 °C55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-40 °C70 °C
Faixa de temperatura de serviço	10 °C55 °C
Regulagem da temperatura	Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
Gás/agente refrigerante	Gás refrigerante: R134a Quantidade: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 Equivalente a CO2 (CO2e): 1,36 t
Protection category NEMA	UL Type 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	Circuito externo: IP 34 Circuito interno: IP 54
Dimensões	Largura: 400 mm Altura: 1.580 mm Profundidade: 295 mm
Modelo	montagem lateral
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35	Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,3 Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,47
Vazão de ar (circulação livre)	Circuito externo: 640 m³/h Circuito interno: 550 m³/h
Corrente de partida (máx.)	Com 50 Hz: 27 A Com 60 Hz: 27 A
Corrente nominal máx.	Com 50 Hz: 13,4 A Com 60 Hz: 14,8 A

© Rittal 2025 3

Recursos

Emb.	1 unid.
Peso líquido	73
Peso bruto	73
Número da tarifa alfandegária	84158200
EAN	4028177379800
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Certificados	EAC
Explicações	FCC
	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025