

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.128

Punção redondo com divisão

Estado: 23/01/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.128 - Punção redondo com divisão para aço inoxidável, com três divisões

Para fazer recortes redondos.

Recursos

| | |
|---|--|
| Cód. Ref. | AS 4055.128 |
| Modelo | Com divisão tripla |
| Descrição do produto | Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou punctionadeira hidráulica. |
| Escopo de fornecimento | Matriz Punção |
| Material trabalhável | Aço inoxidável |
| Espessura máxima processável de peças de aço inoxidável | 2,5 mm |
| Punção com Ø | 28,3 mm |
| Nota | Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663 |
| Parafuso tensor (Ø x C) | 19 x 55 mm |
| Parafuso tensor hidráulico Ø | 19 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0.157 |
| Peso bruto | 0.181 |
| Número da tarifa alfandegária | 82073010 |
| EAN | 4028177808034 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |