

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.520

Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral

Estado: 15/03/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.520 - Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral 0,3 - 4 kW

Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada. Disponíveis nas versões especiais “para montagem horizontal” e “modelo plano”.

Recursos

Cód. Ref.	SK 3329.520
Modelo	montagem lateral
Descrição do produto	Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, com sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.
Vantagens	Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com potência acima de 500 W e controlador e-Comfort
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável) Gabarito de furação Material de fixação Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511	Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 2,55 kW Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 2,6 kW Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 1,8 kW Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Tensão nominal de serviço	200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal máx.	Com 50 Hz: 10 A Com 60 Hz: 12,2 A

Recursos

Corrente de partida (máx.)	Com 50 Hz: 24 A Com 60 Hz: 24 A
Vazão de ar (circulação livre)	Circuito externo: 1.230 m³/h Circuito interno: 1.230 m³/h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35	Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11 Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7
Modelo	montagem lateral
Dimensões	Largura: 400 mm Altura: 1.580 mm Profundidade: 295 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	Circuito externo: IP 34 Circuito interno: IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Gás/agente refrigerante	Gás refrigerante: R-513A Quantidade: 1,15 kg Global Warming Potential (GWP): 631 Equivalente a CO2 (CO2e): 0,73 t
Regulagem da temperatura	Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço	10 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-40 °C...70 °C
Faixa de regulação	20 °C...55 °C
Potência nominal Pel	Potência nominal L35 L35/50 Hz: 1,21 kW Potência nominal L35 L35/60 Hz: 1,53 kW Potência nominal L35 L50/50 Hz: 1,41 kW Potência nominal L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Pressão permitida para operação (p máx.)	28 bar
Fusível de proteção prévia	Disjuntor do transformador: 11...16 A
Emb.	1 unid.
Peso líquido	65,55 kg
Peso bruto	69 kg

Recursos

Número da tarifa alfandegária	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Aprovações

Certificados	EAC
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK