Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3334.600 Chiller TopTherm

Estado: 1/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SK 3334.600 - Chiller TopTherm 1 - 4 kW

Os modelos de Chiller TopTherm para montagem no teto ou da variante stand alone são versáteis e compactos. Eles refrigeram a água de forma centralizada e econômica, disponibilizando-a para, por exemplo, os trocadores de calor ar/água. Fornecimento padrão com condensador com nanorrevestimento.

Recursos

Cód. Ref.	SK 3334.600
Modelo	Montagem compacta e modular dos componentes de refrigeração Bomba para o abastecimento do agente refrigerante
Vantagens	Controle da temperatura com exatidão graças à tecnologia do nosso exclusivo microprocessador Aviso de falha geral Aplicação internacional devido ao modelo de dupla frequência
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico Unidade completamente pronta para instalação Documentação disponível em vários idiomas incluindo esquema de funcionamento e esquemas de conexões
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 44 (parte elétrica)
Potência de refrigeração total Tw10 / Tu32	Potência de refrigeração Tw10 Tu32/50 Hz: 3,9 kW Potência de refrigeração Tw10 Tu32/60 Hz: 4,7 kW
Potência de refrigeração total Tw18 / Tu32	Potência de refrigeração Tw18 Tu32/50 Hz: 4,5 kW Potência de refrigeração Tw18 Tu32/60 Hz: 5,4 kW
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511 Tw18 / Tu35	Potência de refrigeração Tw18 Tu35/50 Hz: 4,8 kW Potência de refrigeração Tw18 Tu35/60 Hz: 5,6 kW
Vazão de ar (circulação livre)	Com 50 Hz: 1.785 m³/h Com 60 Hz: 1.785 m³/h
Tensão nominal de serviço	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz

© Rittal 2025

Recursos

Dimensões	Largura: 602 mm Altura: 676 mm Profundidade: 645 mm
Regulagem da temperatura	Microcontrolador (regulado de fábrica em +20 °C)
Faixa de temperatura de serviço	10 °C43 °C
Faixa de temperatura de serviço do gás refrigerante	10 °C30 °C
Histerese de temperatura	± 2 K
Gás/agente refrigerante	Gás refrigerante: R-513A Quantidade: 1,5 kg Global Warming Potential (GWP): 631 Equivalente a CO2 (CO2e): 0,94 t
Fluxo volumétrico (gás refrigerante)	Com 50 Hz: 20 I/min
Potência nominal Pel	Com 50 Hz: 2,38 kW Com 60 Hz: 3,24 kW
Corrente nominal máx.	Com 50 Hz: 5,6 A Com 60 Hz: 6,15 A
Índice de eficiência energética (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511	2,26
Circuito de água	Aberto
Conexões de água	Rosca interna G ½"
Quantidade de circuitos de refrigeração	1
Tanque	Material: Plástico PP Volume: 30 l
Emb.	1 unid.
Peso líquido	94
Peso bruto	104
Número da tarifa alfandegária	84186900

© Rittal 2025 3

Recursos

EAN	4028177351189
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713

Aprovações

Explicações Declaration of conformity

Declaration of conformity - F-gas regulation

© Rittal 2025