

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.522

Punção redondo com divisão

Estado: 18/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.522 - Punção redondo com divisão para chapa de aço, com três divisões

Para fazer recortes redondos.

Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | AS 4055.522 |
| Modelo | Com divisão tripla |
| Descrição do produto | |
| Escopo de fornecimento | Matriz Punção |
| Material trabalhável | Chapa de aço |
| Espessura máxima processável de peças de chapa de aço | 2 mm |
| Punção com Ø | 22,5 mm |
| Nota | Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento Outras medidas, vide punção redondo com divisão em aço inoxidável |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.661 |
| Parafuso tensor (Ø x C) | 9,5 x 50 mm |
| Parafuso tensor hidráulico Ø | 9,5 mm 19 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0,088 kg |
| Peso bruto | 0,108 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |

Recursos

ECLASS 8.0

21049047

Descrição do produto

AS Cortante redondo PG16