

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3373.500

Trocadores de calor ar-água

Estado: 12/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3373.500 - Trocadores de calor ar-água montagem lateral

Classes de potência de 375 a 5.000 W. Para aplicação em ambientes exigentes. Facilidade na montagem e flexibilidade nas opções de conexão da água. Possibilidade de montagem externa ou para embutir totalmente.



Recursos

| | |
|--------------------------------|--|
| Cód. Ref. | SK 3373.500 |
| Modelo | montagem lateral Peças em contato com a água em cobre/latão (Cu/CuZn) |
| Descrição do produto | Para aplicação em ambientes exigentes e faixas de temperatura até +70 °C. Facilidade na montagem e flexibilidade nas opções de conexão da água. Possibilidade de montagem externa ou embutir totalmente. |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Cabos pré-instalados, pronto para instalação Gabarito de furação Material de vedação e material de fixação |
| Potência de refrigeração total | L 35 W 10 com 400 l/h: 2 kW |
| Tensão nominal de serviço | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Potência nominal Pel | Com 50 Hz: 110 W Com 60 Hz: 140 W |
| Corrente nominal máx. | Com 50 Hz: 0,49 A Com 60 Hz: 0,61 A |

Recursos

| | |
|---|---|
| Pressão permitida para operação (p máx.) | 1: 10 bar |
| Tempo de funcionamento | 100 % |
| Agente refrigerante | Água (as especificações podem ser encontradas na Internet) |
| Temperatura de entrada da água | 1 °C...30 °C |
| Conexões de água | Bucha de mangueira de ½" Rosca externa G ¾" |
| Regulagem da temperatura | Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C) |
| Faixa de temperatura de serviço | 1 °C...70 °C |
| Nota | Válvula de retenção integrada no modelo com controlador e-Comfort |
| Dimensões | Largura: 400 mm Altura: 950 mm Profundidade: 145 mm |
| Fusível de proteção prévia | Disjuntor/fusível: 4 A |
| Faixa de regulagem | 20 °C...55 °C |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12 |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 18,816 kg |
| Peso bruto | 19,806 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |

Recursos

| | |
|----------------------|---|
| Descrição do produto | SK Trocador de calor ar/água, montagem lateral, 2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, controlador Comfort, peças em contato com a água: cobre/latão, LAP: 400 x 950 x 145 mm |
|----------------------|---|

Aprovações

| | |
|------------|---|
| Aprovações | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|------------|---|