

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.030

Seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 000

Estado: 4/07/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.030 - Seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 000



Recursos

Cód. Ref.	SV 3431.030
Modelo	com controle eletrônico de fusíveis Para sistemas de barramento de 60 mm
Material	Poliamida reforçada com fibra de vidro Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 Guias de contato: cobre banhado a prata
Cor	Chassi: RAL 7035 Tampa: RAL 7001
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	60 mm
Saída dos condutores	Embaixo
Tipo de ligação (elétrica)	Borne para quadro
Corrente nominal de serviço máxima	100 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Para tamanho NH	000

Recursos

Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões	Largura: 53 mm Altura: 213 mm
Conexão de condutores cilíndricos	2,5 - 50 mm ²
Adequado para barras	Altura: 5, 10 mm
Qtd. de polos	3 polos
Diâmetro dos condutores cilíndricos	2,5 - 50 mm ²
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,599 kg
Peso bruto	0,62 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	0,15
Número da tarifa alfandegária	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Descrição do produto	SV SECCIONADOR 100AMP 690V 3POLOS

Aprovações

Aprovações	CQC-CCC
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK