

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.318

## Opção de corte de rosca

Estado: 10/06/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.318 - Opção de corte de rosca para Perforex LC 3030

Opção de corte de rosca para o centro de laser Perforex LC incluindo macho para rosca com tensores para M3 – M10.



## Recursos

Cód. Ref.	AS 4050.318
Modelo	Magazine de ferramentas móvel com 6 lugares Porta-ferramentas Unidade de acionamento adicional
Descrição do produto	Opção de corte de rosca para fazer orifícios roscados com o centro de laser Perforex LC.
Vantagens	Possibilidade de processamento de projetos com furos roscados Mudança rápida e automatizada da função de laser para função de corte de roscas pelo encaixe de um cabeçote adicional de processamento
Escopo de fornecimento	Macho para rosca Inclui tensores para M3 – M10
Altura processável (máx.)	600 mm
Espessura do material	5 mm
Adequado para o item com o código de referência	4050330
Emb.	1 unid.
Peso líquido	78 kg
Peso bruto	78 kg

# Recursos

---

Número da tarifa alfandegária	84669360
ECLASS 8.0	36600890
Descrição do produto	AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.

---