Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# DK 5516.151

# Rack para redes/servidores TS IT

Estado: 22/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/br-pt)

# DK 5516.151 - Rack para redes/servidores TS IT com porta transparente pré-montada, com quadro de montagem de 19"

TS IT fechado, para a climatização direta do rack. Inclui equipamentos e pré-montagem prática. Montagem interna de 19" com quadro de montagem de 19" para uma capacidade de carga de até 1.500 kg em variantes com diversas medidas.

## Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | DK 5516.151 |
| Material | Chapa de aço<br>Alumínio<br>Cantoneira da base soleira: chapa de aço<br>Acabamento da base soleira dianteiro/traseiro: chapa de aço<br>Cobertura de canto e módulo: plástico<br>Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm |
| Superfície | Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão<br>Instalações internas: pintura eletroforética por imersão<br>Portas, teto e laterais: pintura eletroforética por imersão e pintura eletrostática a pó |
| General colour | RAL 7035 |
| Cor | Quadro do armário e partes planas: RAL 7035<br>Instalações internas e base soleira: RAL 9005 |

# Recursos

| | |
|---|---|
| Escopo de fornecimento | Estrutura do armário TS 8 com portas, chapa de teto, base soleira e laterais<br>Porta dianteira transparente com dobradiças de 180°<br>Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E<br>Dois quadros de montagem de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás<br>Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa).<br>Dispensável em variantes sem recorte.<br>Acessórios pré-montados para conexão de ligação equipotencial com ponto central de aterramento<br>12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)<br>50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)<br>Suporte da base<br>Módulo de base montado no lado da frente como acabamento visual<br>Sistema de base soleira VX, 100 mm, ventilado<br>Cantoneiras da base soleira e acabamentos laterais parafusados<br>Acabamentos dianteiros e traseiros da base soleira e coberturas de canto e módulo inclusos<br>Laterais inteiriças traváveis<br>4 pés de nivelamento M12 com adaptador da base soleira (inclusos)<br>4 guias para fixação de cabos (modelo em T) para o nível de montagem externo (inclusas), para profundidade de armário<br>10 suportes metálicos de 125 x 65 mm (inclusos) para roteamento de cabos<br>Palete IPPC<br>Chapa de teto multipartida e removível, com entrada lateral de cabos na profundidade e recorte coberto para chapa de ventilação<br>Porta traseira em chapa de aço, lisa, subdividida na vertical, com dobradiças de 180° |
| Dimensões | Largura: 800 mm<br>Altura: 2.200 mm<br>Profundidade: 1.200 mm |
| Unidades de altura | 47 UA |
| Unidades de altura | 47 UA |

# Recursos

| | |
|---|---|
| Altura incluindo a base soleira | 2.300 mm |
| Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente | 147 mm / 305 mm |
| Distância entre os níveis (pronto para montagem) | 745 mm |
| Modelo do(s) nível(eis) de 19" | Quadro de montagem de 482,6 mm (19") |
| Capacidade de carga | 15.000 N |
| Nota | Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação |
| Material básico | Chapa de aço |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 187 kg |
| Peso bruto | 202 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Descrição do produto | TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 800 x 2200 x 1200 mm, 47 U, pre-configured |

# Aprovações

| | |
|---|---|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
| Certificados | Superfície |
| Explicações | Declaration of conformity |