

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.437

# Cortador de trilhos de suporte MC3

Estado: 24/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.437 - Cortador de trilhos de suporte MC3

Cortador de perfis manual para cortar trilhos com perfil em C 30/15 e trilhos de suporte TS 35/7,5 e TS 35/15 sem fazer rebarbas. O comprimento desejado do trilho pode ser ajustado com precisão com a régua (em milímetros/polegadas) e com o encosto regulável, podendo ser usado diversas vezes exatamente com a mesma medida. Para montagem em uma bancada.



## Recursos

Cód. Ref.	AS 4050.437
Descrição do produto	Cortador de perfis manual para cortar trilhos com perfil em C 30/15 e trilhos de suporte TS 35/7,5 e TS 35/15 sem fazer rebarbas. O comprimento desejado do trilho pode ser ajustado com precisão com a régua (em milímetros/polegadas) e com o encosto regulável, podendo ser usado diversas vezes exatamente com a mesma medida. Para montagem em uma bancada.
Vantagens	Corte manual de trilhos perfilados e de suporte a custos reduzidos Maior facilidade para cortar trilhos perfilados e de suporte do que serrando manualmente Corte com alavanca excêntrica sem fazer rebarbas e sem exigir esforço Praticamente sem manutenção e vida útil longa
Superfície	Largura: 1.343 mm Altura: 1.162 mm Profundidade: 312 mm
Material trabalhável	Chapa de aço Alumínio Cobre
Emb.	1 unid.
Peso líquido	15 kg

# Recursos

---

Peso bruto	16,15 kg
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Descrição do produto	AS Cortador Manual de calha metalica

---