Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.452 Máquina de crimpagem L8

Estado: 10/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



AS 4050.452 - Máquina de crimpagem L8

Máquina de decapagem e crimpagem com acionamento eletropneumático para terminais isolados a granel.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4050.452
Modelo	Display touch screen
Descrição do produto	Máquina de decapagem e crimpagem com acionamento eletropneumático para terminais isolados a granel.
Vantagens	Manuseio simples e fácil Mais segurança e rapidez no processamento de terminais isolados de cabos A troca automática das ferramentas elimina o tempo de preparo Possibilidade de processamento de condutores especiais Montagem simples e rápida Detecção automática dos diâmetros
Dados técnicos	Área de crimpagem de 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14) Extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.) Comprimento para inserção de 35 mm (1,378 pol.) Possibilidade de processamento de terminais com luva de plástico com tamanho especial
Escopo de fornecimento	Máquina de crimpagem L8 1 alimentador vibratório de 0,5 – 1,5 mm² 1 alimentador vibratório de 1,5 – 2,5 mm²
Nota	Crimp com forma trapezoidal padrão – outros modelos sob consulta
Dimensões	Largura: 390 mm Altura: 460 mm Profundidade: 330 mm
Conexão para ar comprimido	5,5 bar
Tensão nominal de serviço	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência aparente	110 VA

© Rittal 2025

Recursos

Fixação	Crimp trapezoidal
Tempo de ciclo	1,5 s
Emb.	1 unid.
Peso líquido	34.6
Peso bruto	34.67
Número da tarifa alfandegária	84798997
EAN	4028177804869
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890

© Rittal 2025 3