

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.565

Cutting Terminal CT

Estado: 8/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



AS 4050.565 - Cutting Terminal CT

O centro de corte Cutting Terminal CT é ideal para cortar canaletas de cabos, tampas de canaletas de cabos e trilhos de suporte na medida exata, especialmente para a produção de peças individuais ou fabricação de pequenas séries.



Recursos

Cód. Ref.	AS 4050.565
Modelo	Moderna solução de manuseio com monitor multi-touch 21,5" full HD, Terra mini PC com processador i5 Para trilhos de suporte, incluindo função de estampagem de orifícios alongados e transversais Cinco tamanhos de trilhos DIN em uma corrediça Versão EUA Cutting Terminal CT H
Vantagens	Processamento rápido, exato e confiável Manuseio simples e fácil Operação fácil e segura Cortes de alta precisão com ferramentas de alto desempenho sem deixar resíduos Economia considerável de tempo em comparação ao corte manual Redução dos custos de refugo graças à otimização do corte Movimentação automática do batente na operação de corte
Escopo de fornecimento	Cutting Terminal CT H Unidade de comando
Material trabalhável	Aço Alumínio Cobre Plástico

Recursos

Opções da máquina	Impressora de etiquetas 4050.557 Sistema de armazenamento 4050.558
Interfaces	Importação de dados do Eplan Pro Panel pelo RiPanel Processing Center Importação de dados de listas no formato CSV
Nota	Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
Superfície	Largura: 4.000 mm Altura: 1.850 mm Profundidade: 673 mm
Altura máxima processável da canaleta de cabos	100 mm
Largura máxima processável da canaleta de cabos	125 mm
Voltagem de controle (DC)	24 V
Tensão nominal de serviço	230 V, 1~, 60 Hz
Tipo de trilhos de suporte	Trilhos de cobertura NS 15 (segundo a norma EN 60 715) Trilhos de cobertura NS 35/15 (segundo a norma EN 60 715) Trilhos de cobertura NS 35/7,5 (segundo a norma EN 60 715) Trilhos de energia NLS-CU 3/10 Trilhos com perfil em C 34 x 15 (segundo a norma EN 60715)
Para laterais com espessura (máx.)	2,5 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	270
Peso bruto	300