

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.002

Alicate de crimpagem

Estado: 8/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.002 - Alicates de crimpagem para terminais de cabos

Alicate de crimpagem para formato quadrado ou sextavado para processar terminais de condutores sem luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 1 e terminais de condutores com luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 4.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4054.002
Modelo	Reto
Descrição do produto	Para processar terminais de condutores sem luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 1 e terminais de condutores com luva isolada segundo a norma DIN 46228 parte 4.
Vantagens	Requer aplicação de força mínima com condutores com diâmetro maior Qualidade constantemente alta na pressão Catraca travável Autoajustável
Material	Aço especial de alta qualidade para ferramentas
Superfície	Cromada fosca
Cor	Puxador: RAL 7016 e RAL 35745
Fixação	Crimp quadrado
Sentido da entrada de cabos	Lateral
Dimensões	Comprimento: 176 mm
AWG	26 - 8
Para diâmetro	0,14 - 10 mm ²
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,4 kg
Peso bruto	0,449 kg
Número da tarifa alfandegária	82032000

Recursos

ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Descrição do produto	AS crimping tool, square, for cross-section 0.14 – 10 mm ²
