

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AS 4055.212

## Punção redondo

Estado: 7/06/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.212 - Punção redondo para chapa de aço

Para fazer recortes redondos.

## Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.212
Modelo	Com 3 pontas de corte
Escopo de fornecimento	Matriz Punção Parafuso tensor sem rolamento
Material trabalhável	Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço	2 mm
Punção com Ø	12,7 mm
Para roscas	M12
Nota	Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento Outras medidas, vide punção redondo com divisão em aço inoxidável
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Parafuso tensor (Ø x C)	9,5 x 50 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø	9,5 mm 19 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.065
Peso bruto	0.08
Número da tarifa alfandegária	82073010
EAN	4028177808188
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

# Recursos

---

ECLASS 8.0

21049047