Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.







AS 4055.222 Punção redondo

Estado: 10/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



AS 4055.222 - Punção redondo para chapa de aço

Para fazer recortes redondos.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.222
Modelo	Com 3 pontas de corte
Descrição do produto	Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
Escopo de fornecimento	Matriz
	Punção Parafuso tensor sem rolamento
Material trabalhável	Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço	2 mm
Punção com Ø	22,5 mm
Nota	Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento Outras medidas, vide punção redondo com divisão em aço inoxidável
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Parafuso tensor (Ø x C)	9,5 x 50 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø	9,5 mm 19 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.113
Peso bruto	0.133
Número da tarifa alfandegária	82073010
EAN	4028177808232
ETIM 9	EC000156

© Rittal 2025

Recursos

ETIM 8	EC000156	
ECLASS 8.0	21049047	

© Rittal 2025 3