


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.230 Punção redondo

Estado: 4/03/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.230 - Punção redondo para chapa de aço

Para fazer recortes redondos.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.230
Modelo	Com 3 pontas de corte
Descrição do produto	Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
Escopo de fornecimento	Matriz Punção Parafuso tensor sem rolamento
Material trabalhável	Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço	2 mm
Punção com Ø	30,5 mm
Nota	Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento Outras medidas, vide punção redondo com divisão em aço inoxidável
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Parafuso tensor (Ø x C)	9,5 x 50 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø	9,5 mm 19 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,19 kg
Peso bruto	0,222 kg
Número da tarifa alfandegária	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Recursos

ECLASS 8.0	21049047
Descrição do produto	Sheet metal punch round Ø 30,5 mm