Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.512 Punção redondo com divisão

Estado: 30/10/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



AS 4055.512 - Punção redondo com divisão para chapa de aço, com três divisões

Para fazer recortes redondos.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.512
Modelo	Com divisão tripla
Descrição do produto	Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
Escopo de fornecimento	Matriz Punção
Material trabalhável	Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço	1,5 mm
Punção com Ø	12,5 mm
Para roscas	M12
Nota	Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento Outras medidas, vide punção redondo com divisão em aço inoxidável
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660
Parafuso tensor (Ø x C)	6 x 40 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø	6 mm 19 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.034
Peso bruto	0.049
Número da tarifa alfandegária	82073010
EAN	4028177808621

© Rittal 2025

Recursos

ETIM 9	EC000156	
ETIM 8	EC000156	
ECLASS 8.0	21049047	

© Rittal 2025 3