


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.257

Laterais subdivididas na horizontal

Estado: 12/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.257 - Laterais subdivididas na horizontal para VX IT

Laterais subdivididas na horizontal para VX IT

Recursos

Cód. Ref.	VX 5301.257
Descrição do produto	Para fechar sistemas de armários para TI montados individualmente ou em módulos.
Vantagens	Manuseio simples e fácil Possibilidade de encaixe e desencaixe da lateral sem usar ferramenta Travamento com fecho de segurança 3524 E Travamento interno integrado
Material	Chapa de aço
Superfície	Pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Console Base 6 cantoneiras de montagem 2 peças de fecho Inclui material de fixação
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT Altura: = 2.200 mm Profundidade: = 1.000 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	19,4 kg
Peso bruto	19,8 kg

Recursos

PCF/emb (cadle to gate)	75,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Descrição do produto	Side panel, divided horizontally for VX IT for sealing IT enclosure systems in stand-alone or baying arrangement. For enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,000 mm.