

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5302.202**

**Painel de entrada de cabos com  
régua de escova**

Estado: 21/05/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.202 - Painel de entrada de cabos com régua de escova 482,6 mm (19")

With cut-out 390 x 60 mm when using two opposite panels (2 U) or 390 x 30 mm for one panel (1 U) with brush insert.



## Recursos

Cód. Ref.	DK 5302.202
Descrição do produto	Para mais facilidade no gerenciamento dos cabos entre duas áreas separadas por um nível de montagem em polegadas como, por exemplo, entre a área da frente e de trás do nível de montagem de 19".
Vantagens	O roteamento dos cabos pode ser ampliado simplesmente combinando dois painéis
Aplicações	Para cobertura e roteamento dos cabos em áreas com 1 UA no padrão de montagem de 482,6 mm (19")
Material	Chapa de aço Régua de escova: plástico, UL 94-HB, sem halogênio Cerdas da régua de escova: plástico PA6 livre de halogênio Estrutura de fixação da régua de escova: PVC com halogênio
Superfície	Com pintura
Cor	RAL 9005
Recorte para montagem	Largura:390 mm Altura:30 mm
Dimensões	Largura: 482,6 mm
Unidades de altura	1 UA

# Recursos

Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,2 kg
Peso bruto	0,243 kg
PCF/emb (cadle to gate)	0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Descrição do produto	IT Placa Entrada Cabos L19" x A1U