

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.000

FlatBox

Estado: 6/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.000 - FlatBox

Caixa com embalagem tipo flat-pack. Para acesso otimizado e uso versátil para fixação na parede ou no piso.



Recursos

| | |
|----------------------|--|
| Cód. Ref. | DK 7507.000 |
| Modelo | com trilhos perfilados de 19" |
| Descrição do produto | Aplicação versátil como caixa para fixação em parede ou instalada de pé. |
| Vantagens | Montagem rápida sem necessidade de utilizar ferramenta Montagem do sistema na estrutura aberta de 19" |
| Material | Chapa de aço Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm |
| Superfície | Pintura eletrostática a pó |
| Cor | RAL 7035 |

Recursos

| | |
|---|---|
| Escopo de fornecimento | Caixa com embalagem tipo flat-pack 1 peça para fixação em parede 2 suportes de base 2 chapas de teto/base com recortes para entrada de cabos com régulas de escova 2 laterais traváveis 1 porta transparente travável com fecho de segurança 3524 E, podendo ser instalada à direita ou à esquerda Elementos de união para montagem rápida sem uso de ferramenta Kit para o aterramento adequado ao sistema de todas as partes da caixa Trilhos perfilados de 19" |
| Unidades de altura | 6 UA |
| Dimensões | Largura: 600 mm Altura: 358 mm Profundidade: 400 mm |
| Altura de montagem dos componentes | 6 UA |
| Capacidade de carga | Máx. 300 N |
| Nota | Profundidade máxima de montagem: profundidade - 58 mm até o painel traseiro Distância máxima entre os níveis no caso de montagem de dois níveis de 19": profundidade - 104 mm O ângulo de abertura máximo da porta é de 210° |
| Material básico | Chapa de aço |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 16.739 |
| Peso bruto | 17.66 |
| PCF/emb (cadle to gate) | 68 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| EAN | 4028177551398 |
| E-Number Sweden | E7238400 |

Recursos

ETIM 9 EC002500

ETIM 8 EC002500

ECLASS 8.0 27180208

Aprovações

Explicações Manufacturer's declaration