


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 7825.367**

**Módulos de chapa de base para  
entrada de cabos**

Estado: 9/02/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 7825.367 - Módulos de chapa de base para entrada de cabos para TS, TS IT, VX SE

O módulo de base bipartido possui uma entrada especial de cabos com réguas de escova posicionadas alternadamente que, mesmo no caso de uma quantidade elevada de cabos, garantem um excelente grau de vedação.



## Recursos

|                        |   |
|------------------------|---|
| Cód. Ref.              | TS 7825.367   |
| Modelo                 | Entrada de cabos com escova altamente densa   |
| Descrição do produto   | Se os cabos forem introduzidos corretamente, as réguas especiais com escovas alternadas oferecem o grau máximo de proteção. O modelo bipartido permite que o módulo de base possa ser montado posteriormente, mesmo que os cabos já tenham sido instalados. |
| Material               | Chapa modular: chapa de aço<br>Régua de escova: plástico, UL 94-HB, sem halogênio   |
| Superfície             | Chapa modular: galvanizada  |
| Escopo de fornecimento | Inclui material de fixação<br>Inclui presilhas  |
| Nota                   | É necessário combinar vários módulos de chapa de base para fechar a base do TS IT por completo  |
| Dimensões              | Profundidade: 237,5 mm  |
| Adequado para          | Tipo de caixa: TS<br>TS IT<br>SE<br>Largura: 600 mm   |

# Recursos

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Emb.                          | 1 unid.       |
| Peso líquido                  | 1.3           |
| Peso bruto                    | 1.42          |
| Número da tarifa alfandegária | 73269098      |
| EAN                           | 4028177551152 |
| ETIM 9                        | EC002620      |
| ECLASS 8.0                    | 27189261      |