

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.208

## Rack para rede TX CableNet

Estado: 21/06/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.208 - Rack para rede TX CableNet Com porta transparente

TX CableNet - maior ganho de espaço graças aos racks para TI sem largura ou profundidade excessiva. Com isso, este rack para rede de TI também é adequado para aplicação em estruturas de redes de TI menores, estando perfeitamente preparado para a instalação interna customizada.



## Recursos

|           |  |
|-----------|--|
| Cód. Ref. | TX 7888.208  |
| Modelo    | 1ª geração<br>Com porta transparente<br>Com laterais   |
| Vantagens | Roteamento dos cabos adequado ao local de instalação<br>Segurança ao acondicionar os cabos, mantendo o raio de curvatura crítico<br>Conceito de fixação dos cabos em cascata: facilidade e segurança no roteamento pelo teto<br>Acesso facilitado: montagem e remoção simples das laterais e portas para agilizar o acesso ao interior do armário<br>Acessórios compatíveis com os modelos TS e VX<br>Ampla linha de acessórios para configurações internas customizadas |

# Recursos

|  |  |
|--|--|
| Material   | Armário: chapa de aço<br>Porta: chapa de aço de 1,2 mm<br>Lateral: chapa de aço de 1,2 mm<br>Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm<br>Lateral: chapa de aço de 1,2 mm  |
| Superfície                                       | Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão<br>Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó  |
| General colour                                   | RAL 7035   |
| Cor  | RAL 7035   |
| Escopo de fornecimento                           | Rack com porta dianteira transparente e porta traseira<br>Estrutura do armário com portas e chapa de teto<br>Porta dianteira transparente com moldura em chapa de aço, com dobradiças de 130°<br>Porta traseira em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130°<br>Fecho dianteiro e traseiro: modelo design com fecho de segurança 3524 E<br>Laterais traváveis incluindo fecho de segurança 3524 E<br>Chapa de teto soldada, com conceito de entrada dos cabos em cascata na lateral, com recorte coberto para chapa de ventilação<br>Dois trilhos perfilados de 482,6 mm (19") na frente e atrás<br>Palete IPPC<br>Trilhos perfilados de 19" |
| Dimensões  | Largura: 800 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidade: 800 mm  |
| Unidades de altura                               | 42 UA  |
| Unidades de altura                               | 42 UA  |
| Distância entre os níveis (pronto para montagem) | 445 mm   |
| Modelo   | Com laterais   |
| Design doors                                     | fechado  |
| Modelo da porta traseira                         | Porta inteiriça em chapa de aço lisa   |

# Recursos

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Modelo da porta dianteira     | Porta transparente inteiriça<br>Portas com vidro de segurança com espessura de 3 mm<br>Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo:<br>máx. 105°   |
| Capacidade de carga           | 5000 N  |
| Capacidade de carga           | 5.000 N   |
| Nota                          | Para instalar um módulo de ventiladores é necessário montar réguas de escova nas aberturas para roteamento dos cabos, caso forem usadas, ou se as chapas de cobertura tiverem sido removidas<br>As réguas de escova para cobrir a abertura para entrada de cabos podem ser adquiridas avulsas; o pedido pode ser feito facilmente pela nossa linha de acessórios. |
| Material básico               | Chapa de aço  |
| Emb.                          | 1 unid.   |
| Peso líquido                  | 112 kg  |
| Peso bruto                    | 122 kg  |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080  |
| ETIM 9                        | EC002499  |
| ETIM 8                        | EC002499  |
| ECLASS 8.0                    | 27180207  |
| Descrição do produto          | TX Bastidor 19" 42Us 800x2000x800 Porta Micro Perfurada s/<br>Painéis Laterais Rall7035   |

# Aprovações

|             |  |
|-------------|--|
| Aprovações  | UL + C-UL (listed)   |
| Explicações | Declaration of conformity<br>Declaración de conformidad UK |