

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.440

Rack para rede TE 8000

Estado: 1/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TE 7888.440 - Rack para rede TE 8000

Rack TE 8000 para TI com porta transparente, preparado para a instalação personalizada de seu interior.

Recursos

| | |
|------------------------|---|
| Cód. Ref. | TE 7888.440 |
| Modelo | Com laterais |
| Vantagens | Sem estrutura de quadro Acesso irrestrito Transporte simples por permitirem que sejam desmembrados A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda |
| Material | Chapa de aço Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm |
| Superfície | Quadro de montagem: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletrostática a pó |
| General colour | RAL 7035 |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Quadro de montagem autossustentável de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás Porta transparente dianteira incluindo dobradiça de 130°, puxador e fecho de segurança 3524 E Porta traseira em chapa de aço incluindo dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E Quadro de base com recorte máximo (para montagem opcional de chapas modulares) Chapa de teto com recorte coberto para cabos e para ventilador opcional 4 pés de nivelamento M10 (inclusos) 4 pinos distanciadores de 20 mm para elevação da chapa de teto (inclusos) Laterais traváveis incluindo fecho de segurança 3524 E |
| Dimensões | Largura: 600 mm Altura: 1.200 mm Profundidade: 800 mm |

Recursos

| | |
|---|-------------------|
| Unidades de altura | 24 UA |
| Unidades de altura | 24 UA |
| Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente | 130 mm / 130 mm / |
| Distância entre os níveis (pronto para montagem) | 495 mm |
| Capacidade de carga | 4.000 N |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 20 |
| Material básico | Chapa de aço |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 64 |
| Peso bruto | 64.5 |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| EAN | 4028177801417 |
| E-Number Sweden | E7239997 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |

Aprovações

Explicações Declaration of conformity