Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SE 5834.500 Sistema de armário individual SE 8

Estado: 16/10/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SE 5834.500 - Sistema de armário individual SE 8

Armário individual em chapa de aço com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com quadro perfilado. Instalação interna totalmente compatível com TS 8, favorecendo a integração total na família de produtos TS 8. Armários com largura entre 600 e 1800 mm. Montagem rápida com laterais perfiladas.



Recursos

Cód. Ref.	SE 5834.500
Material	Armário: chapa de aço de 1,5 mm
	Porta: chapa de aço de 2,0 mm
	Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
	Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
	Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície	Armário, porta e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão,
	acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura
	texturizada
	Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas
Cor	RAL 7035

© Rittal 2025 2

Recursos

Escopo de fornecimento	Armário fechado nas laterais e em cima
	Porta(s)
	Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser
	instalada à esquerda
	Placa de montagem
	Chapas de base
	Painel traseiro removível
	Fecho: palheta dupla de 3 mm
	2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm
	Painel traseiro inteiriço
Dimensões	Largura: 800 mm
	Altura: 2.000 mm
	Profundidade: 600 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	699 mm x 1.896 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Grau de proteção NEMA	NEMA 12
	NEMA 3R
Código IK	IK10
Quantidade de portas	1
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	138
Peso bruto	141
EAN	4028177666474
E-Number Sweden	E3404388
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

© Rittal 2025 3

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025