Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8802.120 Perfil central para entrada de cabos

Estado: 18/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



TS 8802.120 - Perfil central para entrada de cabos para TS, TP

Para encaixe nas chapas de base.



Recursos

Cód. Ref.	TS 8802.120
Descrição do produto	Para a vedação da entrada dos cabos entre as chapas de base.
Vantagens	Especialmente adequado para cabos com o mesmo diâmetro
Dados técnicos	Perfil de aperto elástico: Corte transversal: 30 x 25 mm
Aplicações	Para encaixe nas chapas de base
Material	Perfil em alumínio extrudado
	Perfil de aperto elástico: Poliuretano
Escopo de fornecimento	Perfis de encaixe incluindo perfis de aperto elásticos
Nota	2 unidades são suficientes para a abertura da base de um armário
	com uma largura de até 800 mm
	Em armários com largura acima de 1000 mm existem duas
	aberturas na base. É possível montar 4 unidades por armário
Adequado para	Tipo de caixa: TS: = 1.200 mm
	Tipo de caixa: TP
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55 no caso de montagem adequada
Emb.	4 unid.
Peso líquido	0.4

© Rittal 2025

Recursos

Peso bruto	0.433
Número da tarifa alfandegária	76042990
EAN	4028177382510
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3