Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8806.580 Sistemas modulares TS 8

Estado: 24/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



TS 8806.580 - Sistemas modulares TS 8 IP 66/NEMA 4

Sistemas modulares TS 8, Grau de proteção IP 66, NEMA 4, Chapa de aço pintada.

Recursos

Cód. Ref.	TS 8806.580
Material	Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
	Teto: chapa de aço de 1,5 mm
	Porta: chapa de aço de 2,0 mm
	Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
	Base: chapa de aço de 1,5 mm
	Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície	Estrutura do armário, porta, teto, base, painel traseiro: pintura
	eletroforética por imersão, pintura texturizada
	Placa de montagem: galvanizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Estrutura do armário
	Porta
	Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
	Chapa de teto
	Base fechada
	Painel traseiro
	Placa de montagem
	4 olhais de suspensão
	Fecho: palheta dupla de 3 mm
	2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm
	2 trilhos de montagem instalados na profundidade do armário
	Kit de acessórios para laterais para aumentar o grau de proteção
	para IP 66
Dimensões	Largura: 800 mm
	Altura: 2.000 mm
	Profundidade: 600 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	699 mm x 1.896 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66

© Rittal 2025

Recursos

Grau de proteção NEMA	NEMA 1
	NEMA 4
	NEMA 12
Classificação dos tipos segundo	Tipo 1
os padrões UL 50E	Type 4
	Tipo 12
Código IK	IK09
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	123.975
Peso bruto	131.4
EAN	4028177597686
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	Bureau Veritas
	C-UL
	UL + C-UL (listed)
Certificados	Superfície
Explicações	Manufacturer's declaration
	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3