


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.510

## Adaptador OM

Estado: 16/01/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.510 - Adaptador OM com bornes à mola



## Recursos

Cód. Ref.	SV 9340.510
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	Chassi: RAL 7035
Corrente nominal máx.	32 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	60 mm
Tipo de trilhos de suporte	without support frame, 1 x TS 45C
Qtd. de polos	3 polos
Dimensões	Largura: 45 mm Altura: 208 mm
Conexão de condutores cilíndricos	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Quantidade/altura dos trilhos de suporte	1 / 10 mm
Adequado para barras	Altura: 5, 10 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.231
Peso bruto	0.24

## Recursos

---

Teor de cobre (kg / unidade)	0.027
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177502611
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

---

## Aprovações

---

Aprovações	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK

---