

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7200.630 Régua de tomadas

Estado: 19/07/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7200.630 - Régua de tomadas estrutura de alumínio

Réguas de tomadas no canal de alumínio são fornecidas em diversas variantes de comprimento com diferentes elementos funcionais, possibilidades de fixação variáveis.



Recursos

Cód. Ref.	DK 7200.630
Descrição do produto	<p>As réguas de tomadas são fornecidas em variantes para diversos países e com diferentes elementos funcionais. A montagem foi projetada especialmente para ser prática e universal: a cantoneira, que pode ser instalada em quatro posições, oferece várias opções de fixação. Por exemplo, é possível instalar as réguas de tomadas com 482 mm de comprimento tanto em trilhos perfilados de 482,6 mm (19"), no quadro de montagem de 19", no quadro da caixa ou na parte traseira da caixa de distribuição para fixação na parede. As réguas de tomadas com mais de 482 mm de comprimento somente podem ser montadas no quadro da caixa. Sem necessitar de acessórios adicionais para fixação, a régua de tomadas pode ser instalada em todos os perfis em intervalos de 25 mm. Isto facilita muito a seleção, oferece maior flexibilidade e economiza espaço no almoxarifado. A fixação do cabo de entrada de tensão também foi considerada; na instalação em perfis de 482,6 mm (19") há espaço suficiente para a passagem do cabo entre a régua de tomadas e o trilho perfilado, sem que ele seja dobrado. A disposição das tomadas de segurança no ângulo de 45° possibilita utilizar perfeitamente plugues angulares.</p>
Material	<p>Perfil em alumínio anodizado natural Corpo das tomadas: policarbonato</p>

Recursos

Escopo de fornecimento	Régua de tomadas 2 cantoneiras de montagem Inclui material de fixação
Dimensões	Altura: 44 mm Profundidade: 44 mm
Comprimento do cabo de ligação	2 m
Cabo de ligação (tipo)	H05VV-F3G1,5
Tolerância da medida de fixação	25 mm
Tensão nominal de serviço	230 V AC, 50 Hz
Tensão nominal	230 V AC, 50 Hz
Nota	Dependendo da aplicação, recomenda-se uma corrente de carga de reserva para evitar ativação acidental por picos de corrente de ligação Distância de fixação variável em intervalos de 25 mm. A medida indicada é do meio do orifício ao meio do orifício das cantoneiras de fixação
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1.48
Peso bruto	1.68
Número da tarifa alfandegária	85366990
EAN	4028177206090
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604