

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.760

## Adaptador OM

Estado: 16/01/2026 (Fonte: [rittal.com.br-pt](http://rittal.com.br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.760 - Adaptador OM com cabos de ligação

## Recursos

Cód. Ref.	SV 9340.760
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	Chassi: RAL 7035
Cabos de ligação (AWG)	AWG 12
Corrente nominal máx.	16 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Valores elétricos UL (SCCR)	30 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 60 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 35 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, fusível classe J máx. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 27 A, NHJH/7 65 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 32 A, NHJH/7
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	60 mm
Comprimento do cabo de ligação	165 mm
Tipo de trilhos de suporte	Support frame, 1 x TS 45D, PinBlock
Nota	Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Qtd. de polos	3 polos
PinBlock	sim
Apoio do quadro de suporte	sim
Dimensões	Largura: 45 mm Altura: 272 mm
Quantidade/altura dos trilhos de suporte	1 / 10 mm
Adequado para barras	Altura: 5, 10 mm

## Recursos

Quadro de suporte (L x A)	45 mm x 237 mm
Aprovações	UL
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.2
Peso bruto	0.314
Teor de cobre (kg / unidade)	0.038
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177684553
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Aprovações

Aprovações	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK