

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.760 Adaptador OM

Estado: 9/07/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.760 - Adaptador OM com cabos de ligação

## Recursos

Cód. Ref.	SV 9340.760
Modelo	Com cabo de ligação
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	Chassi: RAL 7035
Cabos de ligação (AWG)	AWG 12
Corrente nominal máx.	16 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Nota	Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Valores elétricos UL (SCCR)	30 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 60 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 35 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, fusível classe J máx. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 27 A, NHJH/7 65 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 32 A, NHJH/7
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	60 mm
Comprimento do cabo de ligação	165 mm
Tipo de trilhos de suporte	Quadro de suporte, 1 x TS 45D, PinBlock
Qtd. de polos	3 polos
PinBlock	sim
Apoio do quadro de suporte	sim
Dimensões	Largura: 45 mm Altura: 272 mm
Quantidade/altura dos trilhos de suporte	1 / 10 mm

## Recursos

---

Adequado para barras	Altura: 5, 10 mm
Quadro de suporte (L x A)	45 mm x 237 mm
Aprovações	UL
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,2 kg
Peso bruto	0,314 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	0,038
Número da tarifa alfandegária	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descrição do produto	SV OM-ADAPTADOR 16A,690V AWG 12 45X237MM

## Aprovações

---

Aprovações	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK