

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.200

Adaptador de conexão

Estado: 3/07/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.200 - Adaptador de conexão

Para sistemas de barramento com distância entre centros de 60 mm.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9342.200
Material	Cobertura: ABS Chassi: poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7035
Corrente nominal máx.	63 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Nota	Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL Aprovação UL somente válida em combinação com aplicação AC A tensão nominal de serviço das aplicações com corrente DC depende da disposição do sistema de barramento no suporte 9340.050 / 9341.050 / 9342.050.
Valores elétricos UL (SCCR)	65 kA - 600 V, fusível classe J máx. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, controle manual de motor máx. 65 A, NLRV/7
Saída dos condutores	Em cima
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	60 mm
Qtd. de polos	3 polos
Dimensões	Largura: 20 mm Altura: 215 mm
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos e com terminal	2,5 - 10 mm ²
Conexão de condutores cilíndricos sólidos	2,5 - 10 mm ²
Conexão de condutores cilíndricos flexíveis	2,5 - 10 mm ²

Recursos

Adequado para barras	Altura: 5, 10 mm
Aprovações	UL
Para barras com espessura	10 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,199 kg
Peso bruto	0,206 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	0,019
Número da tarifa alfandegária	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descrição do produto	SV ADAPT. CONEXAO 63A,690V

Aprovações

Aprovações	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK