

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.560

Sensores CMC III

Estado: 4/03/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.560 - Sensores CMC III

Para o monitoramento de diferentes parâmetros em armários ou compartimentos.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7320.560
Modelo	Detector de fumaça
Descrição do produto	Os sensores CMC III são utilizados para monitorar o ambiente físico e podem ser conectados diretamente à unidade de processamento por meio de um cabo de ligação CAN Bus RJ45. Os sensores também podem ser interconectados em forma de Bus.
Vantagens	Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus.
Aplicações	Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil. Monitoramento de armários, salas e contêineres em aplicações na TI.
Funcionamento	As regulagens podem ser feitas pela unidade de processamento CMC III O sensor CMC-TC é montado na parte superior do armário O sensor monitora se o ar no interior do armário contém partículas de fumaça
Material	Plástico Placa frontal: lisa Caixa: texturizada
Cor	Armário: branco
Escopo de fornecimento	Sensor Placa de montagem Inclui material de fixação Cabo de ligação com conector Cantoneiras de montagem Inclui material de fixação

Recursos

Conexão com a rede CAN Bus	Indireto através de interfaces CMC III CAN Bus
Interfaces	RJ12
Quantidade de terminais por PU Compact (máx.)	4
Quantidade de terminais por PU (máx.)	32
Nota	O sensor é conectado ao sistema CMC III por meio de um sensor CAN Bus CMC III.
Método de medição	Fotodiodo com pino de silicone / LED infravermelho GaAs
Dimensões	Altura: 50 mm
Faixa de temperatura de serviço	5 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	5...95 %
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,5 kg
Peso bruto	0,575 kg
Número da tarifa alfandegária	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Descrição do produto	#NV

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
-------------	---------------------------