


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7542.000

Trilho de aterramento vertical

Estado: 13/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7542.000 - Trilho de aterramento vertical para VX, VX IT

Os condutores incluídos no kit permitem efetuar o aterramento com centro estrela dos suportes para fixação de cabos dos patch panels, os bornes de aterramento permitem regulagem variável, intensidade máxima de corrente admissível do trilho aprox. 200 A.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7542.000
Descrição do produto	A instalação no esquema DIN em intervalos de 25 mm dos armários ou nos trilhos perfilados de 482,6 mm (19") é muito simples. Os condutores inclusos no kit permitem efetuar o aterramento com centro estrela dos suportes para fixação de cabos dos patch panels. Os bornes de aterramento permitem regulagem variável. Corrente máxima admissível do trilho: aproximadamente 200 A.
Escopo de fornecimento	Trilho de aterramento em E-Cu 57 conforme DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm 15 condutores de aterramento de 6 mm ² com 500 mm de comprimento null Inclui material de fixação
Dimensões	Comprimento: 745 mm
Adequado para	Tipo de caixa: VX VX IT TS Altura: 1.000 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1.455
Peso bruto	1.655
Número da tarifa alfandegária	74198090
EAN	4028177131811
ETIM 9	EC000329

Recursos

ECLASS 8.0

27400605