


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.005

Trilhos de energia PSM

Estado: 5/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.005 - Trilhos de energia PSM

Uma ou duas fontes de alimentação monofásicas ou trifásicas

Recursos

| | |
|--------------------------------|--|
| Cód. Ref. | DK 7856.005 |
| Modelo | Com cabo de ligação de 3 m (conector tipo CEE/EN 60 309) |
| Descrição do produto | O sistema modular possibilita a instalação básica dos racks por meio de um trilho de suporte vertical com alimentação monofásica/trifásica. Diversos módulos de tomadas para a alimentação dos componentes ativos podem ser encaixados no trilho de suporte. E |
| Vantagens | Os módulos podem ser instalados posteriormente sem interrupções. |
| Dados técnicos | <p>Cada módulo de tomadas acessa uma fase do trilho de suporte, dependendo do sentido do encaixe da alimentação ou alimentação redundante.</p> <p>Dependendo do modelo, instalação monofásica/trifásica com corrente máxima de 2 x (3 x 16 A/32 A).</p> <p>Possibilidade de instalação de uma alimentação trifásica redundante.</p> <p>O circuito redundante é completamente separado das três fases do trilho de suporte.</p> <p>Os módulos podem ser equipados com uma proteção integrada contra sobretensão, assim, em caso de sobretensão, somente o módulo atingido é desligado. Os módulos restantes continuam em funcionamento.</p> |
| Material | Perfil em alumínio anodizado natural |
| Comprimento do cabo de ligação | 3 m |
| Tipo de ligação (elétrica) | CEE |
| Quantidade | 1 |
| Fases por fonte de alimentação | 3~ |
| Corrente nominal (máx.) | 16 A |
| Slots para módulos (máx.) | 7 |

Recursos

| | |
|--|---|
| Adequado para | Tipo de caixa: TS 8 TS IT VX IT Altura: 2.000 mm |
| Faixa de temperatura de serviço | 5 °C...45 °C |
| Umidade relativa do ar (sem condensação) | 5...95 % |
| Faixa de temperatura de armazenagem | -20 °C...60 °C |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 4,845 kg |
| Peso bruto | 5,1 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 85369001 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27371306 |
| Descrição do produto | #NV |

Aprovações

| | |
|-------------|---------------------------|
| Aprovações | IEC CB VDE |
| Explicações | Declaration of conformity |
