

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RM 7857.972 Salas de segurança

Estado: 29/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RM 7857.972 - Salas de segurança

Proteção básica ou de alta disponibilidade para centros de processamento de dados. Não importa se você está planejando uma construção nova ou a ampliação de seu centro de processamento de dados, nós damos suporte oferecendo a experiência adquirida durante décadas.



Recursos

Cód. Ref.	RM 7857.972
Modelo	Sala de alta disponibilidade
Descrição do produto	Sala de proteção básica - solução perfeita e modular de "sala dentro da sala" para proteger os componentes da infraestrutura e de TI. Sala de alta disponibilidade - o mais elevado grau de segurança física para os centros de processamento de dados e ambientes de sistemas de TI.
Nota	Os produtos que passaram por testes são testados como estrutura completa. Isto abrange a estrutura de células e seus módulos, como portas, entradas isoladas de cabos ou unidades de ventilação. Em contrapartida, os testes de componentes apenas se referem a componentes individuais.
Gases inflamáveis corrosivos	Proteção contra gases DIN 18 095
Carga de entulho	Ensaio de choque como teste do sistema, 3 choques com 200 kg de uma altura de 1,5 m após um tempo de flamabilidade de 45 minutos Ensaio de choque como teste do sistema, 1 choque com 200 kg de uma altura de 1,5 m após um tempo de flamabilidade de 30 minutos

Recursos

Proteção contra poeira	IP 5x como teste do sistema segundo a norma EN 60 529, para a estrutura de células e seus módulos
Proteção EMC	Proteção contra entrada e saída de radiações de alta frequência, comprovada com ensaios em componentes similares realizados pela Universidade Politécnica de Aachen, Alemanha
Proteção contra incêndio	Certificação ECB-S segundo a norma EN 1047-2, aumento da temperatura de 50 K e umidade relativa do ar de 85% até 24 horas (tempo de aquecimento posterior), tempo de flamabilidade de 60 minutos. F 120 como teste do sistema segundo valores limite da norma EN 1363 (DIN 4102), para a estrutura de células e seus módulos
Acesso indevido	Classe de resistência RC 3 como teste do sistema segundo a norma EN 1627/1630, para a estrutura de células e seus módulos como, por exemplo, portas Classe de resistência RC 4 apenas como teste de componente segundo a norma EN 1627/1630, somente sistema de portas
Água	Água parada, 72 horas, 40 cm, no máximo 20 pingos Jato de água, IP x 6 como teste do sistema segundo a norma EN 60529, para a estrutura de células e seus módulos Umidade relativa do ar, 85%, durante 24 horas (tempo de aquecimento posterior), tempo de flamabilidade de 60 minutos, segundo a norma EN 1047-2 Umidade relativa do ar, 85%, durante 30 minutos
Explosion protection	Teste de detonação como teste do sistema com 200 kg de TNT a uma distância de 40 m
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,009 kg
Peso bruto	0,01 kg
Número da tarifa alfandegária	73089059
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Descrição do produto	RM Security room, High Availability room (HVR)