

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.250

# Seccionadores sob carga para fusíveis NH

Estado: 30/05/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.250 - Seccionadores sob carga para fusíveis NH com controle eletromecânico de fusíveis

## Recursos

Cód. Ref.	SV 9344.250
Modelo	Para instalação em placa de montagem
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 Guias de contato: cobre eletrolítico prateado
Cor	Chassi: RAL 7035 Tampa: RAL 7035/7001
Área de aperto para barras laminadas em cobre	Largura da área de aperto: 50 mm Altura da área de aperto: 10 mm
for mounting plate assembly	sim
Saída dos condutores	Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)	Parafuso M10
Corrente nominal de serviço máxima	400 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Para tamanho NH	2
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões	Largura: 210 mm Altura: 298 mm
Conexão de condutores cilíndricos	10 - 240 mm <sup>2</sup>
Qtd. de polos	3 polos
Diâmetro dos condutores cilíndricos	10 - 240 mm <sup>2</sup>
Emb.	1 unid.

## Recursos

---

Peso líquido	3,4 kg
Peso bruto	3,481 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	1
Número da tarifa alfandegária	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Descrição do produto	#NV

## Aprovações

---

Aprovações	CQC-CCC
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK