Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TX 7888.050 Rack para rede TX CableNet

Estado: 16/10/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



TX 7888.050 - Rack para rede TX CableNet Com porta transparente

Rack para rede de TI, pré-montado com porta transparente, trilhos perfilados de 19", laterais e base soleira.







Recursos

Cód. Ref.	TX 7888.050
Modelo	1ª geração
	Com porta transparente
	Com laterais

© Rittal 2025

Recursos

Vantagens	Chapa de teto multipartida lisa composta por uma parte central soldada e trilhos para o roteamento de cabos integrados nos dois lados, sem necessidade de usar ferramenta
	Com abertura em ambos os lados para a entrada dos cabos
	abrangendo toda a profundidade do rack
	Peça intermediária da chapa de teto e trilhos para o roteamento de cabos com bordas arredondadas para a introdução adequada dos cabos considerando o raio de curvatura mínimo
	Teto com recorte coberto para instalar uma unidade de ventilação para circulação ativa
	Para facilitar a entrada dos cabos, os trilhos podem ser
	simplesmente desencaixados sem uso de ferramenta e, em seguida, reencaixados
	O raio de curvatura integrado evita o roteamento dos cabos em cantos vivos
	Roteamento dos cabos adequado ao local de instalação
	Segurança ao acondicionar os cabos, mantendo o raio de curvatura crítico
	Conceito de fixação dos cabos em cascata: facilidade e segurança no roteamento pelo teto
	Acesso facilitado: montagem e remoção simples das laterais e portas para agilizar o acesso ao interior do armário
	Acessórios compatíveis com os modelos TS e VX
	Ampla linha de acessórios para configurações internas
	customizadas
Material	Armário: chapa de aço
	Porta: chapa de aço de 1,2 mm
	Lateral: chapa de aço de 1,2 mm
	Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm
	Armário: chapa de aço
	Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
	Lateral: chapa de aço de 1,2 mm
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
	Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura
	eletrostática a pó
General colour	RAL 7035
Cor	RAL 7035
	Quadro do armário, teto e portas incluindo puxadores: RAL 7035 Montagem interna: RAL 9005

© Rittal 2025 3

Recursos

Escopo de fornecimento	Rack com porta dianteira transparente e porta traseira
	Estrutura do armário com portas e chapa de teto Porta dianteira transparente com moldura em chapa de aço, com
	dobradiças de 130°
	Porta traseira em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de
	130°
	Fecho dianteiro e traseiro: modelo design com fecho de segurança 3524 E
	Laterais traváveis incluindo fecho de segurança 3524 E
	Chapa de teto soldada, com conceito de entrada dos cabos em cascata na lateral, com recorte coberto para chapa de ventilação Dois trilhos perfilados de 482,6 mm (19") na frente e atrás
	Aterramento do quadro testado segundo a norma EN 60 950, montado
	Sistema de base soleira VX, 100 mm, ventilado
	4 pés de nivelamento M12 com adaptador da base soleira (inclusos)
	Acabamentos ventilados da base soleira (avulsos)
	Kit de escovas para entrada de cabos no teto (incluso)
	10 suportes metálicos de 125 x 65 mm (inclusos) para roteamento de cabos
	24 x fixadores de 19", 1 UA, com contato (inclusos)
	50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
	4 trilhos para fixação de cabos na profundidade do rack utilizando
	abraçadeiras metálicas (inclusas)
	Palete IPPC
	Trilhos perfilados de 19"
Dimensões	Largura: 800 mm
	Altura: 2.000 mm
	Profundidade: 800 mm
Unidades de altura	42 UA
Altura da base soleira	100 mm
Altura incluindo a base soleira	2.100 mm
Distância entre os níveis (pronto para montagem)	445 mm
Fixação de 19"	Dois trilhos perfilados de 482,6 mm (19") na frente e atrás
Modelo	pré-montado
	Com laterais

© Rittal 2025 4

Recursos

Modelo do teto	Chapa de teto soldada, com conceito de entrada dos cabos em cascata na lateral, com recorte coberto para chapa de ventilação
Modelo da porta traseira	Porta traseira em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130°
Modelo da porta dianteira	Porta dianteira transparente com moldura em chapa de aço, com dobradiças de 130°
Modelo do(s) nível(eis) de 19"	Nível de 19" na frente e atrás
Capacidade de carga	5000 N
Nota	Para instalar um módulo de ventiladores é necessário montar réguas de escova nas aberturas para roteamento dos cabos, caso forem usadas, ou se as chapas de cobertura tiverem sido removidas
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	140
Peso bruto	148
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177972445
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 5